

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, fără dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm



Date comandă

Numărul de comandă	923734 1250
GTIN	4062406086251
Clasa articolului	9GG

Descriere

Execuție:

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțime ușă mm: 425

Înălțime ușă carcasă de menghină mm: 575

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Materialul roții	Cauciuc masiv
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
ComfortClose	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	122,7 kg
poate fi coborât	da
Blat de lucru lungime	1250 mm
Ø roții fixe	100 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Blat de lucru adâncime	750 mm
Tampon	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Înălțime	850 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de sertare	1
Număr de uși	2
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Mâner de împingere	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12