

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm



Date comandă

Numărul de comandă	923717 1250
GTIN	4062406086237
Clasa articolului	9GG

Descriere

Execuție:

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerului de ridicare Haptoprene din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțimea ușii mm: 525

Înălțimea ușii carcasei de menghină mm: 675

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Livrare:

Inclusiv dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime GARANT Cod 967568 Ref. 120 și menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Corpul, picioarele și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **unitatea mobilă – întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabil), **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de uși	2
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Material masă lucru	Eluplan
Blat de lucru lungime	1250 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	137,6 kg
Număr de sertare	1
Înălțime	950 mm
Mâner de împingere	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Blat de lucru grosime	50 mm
poate fi coborât	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru adâncime	750 mm
Tampon	nu
Materialul roții	Cauciuc masiv
ComfortClose	nu
Ø roții fixe	100 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână

Fișă de date

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/923717-1250>