

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	923714 1250
GTIN	4062406086220
Clasa articolului	9GG

## Descriere

### Execuție:

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

### Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțimea ușii mm: 525

Înălțimea ușii carcasei de menghină mm: 675

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

### Livrare:

Inclusiv dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime GARANT Cod 967568 Ref. 120 și menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

### Culoare:

Corpul, picioarele și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **unitatea mobilă – întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabil),

**acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Număr de uși	2
Materialul roții	Cauciuc masiv
Înălțime	950 mm
Mâner de împingere	nu
Adâncime utilă sertare	500 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Ø roții fixe	100 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
poate fi coborât	da
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Greutate	149,2 kg
Număr de sertare	1
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Tampon	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	1250 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
ComfortClose	nu
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75