

Garant GRIDLINE

### Banc de lucru cu mecanism de rulare, fără dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat din bambus, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	923751 1250
GTIN	4062406086275
Clasa articolului	9GG

#### Descriere

##### Execuție:

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

##### Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțimea ușii mm: 525

Înălțimea ușii carcasei de menghină mm: 675

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

##### Culoare:

Corpul, picioarele și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **unitatea mobilă – întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabil), **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Materialul roții	Cauciuc masiv
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Adâncime utilă sertare	500 mm
ComfortClose	nu
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Ø roții fixe	100 mm
Număr de sertare poate fi coborât	1 da
Înălțime	950 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	123,9 kg
Număr de uși	2
Blat de lucru lungime	1250 mm
Mâner de împingere	nu
Lățime utilă sertare	500 mm
Suprafața blatului de lucru	uleiat
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Material masă lucru	Bambus
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Tampon	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm

## Fișă de date

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75