

Garant **GRIDLINE****Banc de lucru, deschidere pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921004 1500
GTIN	4062406086305
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuierii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietore cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	132,6 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Serie	Ready-to-go
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de sertare	4
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
	950320 100/1

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1

Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc.  
Dimensiuni în G 20X20

951885 20X20

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm

927800 100

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2

950320 75/2

Covoraș din PVC moale transparent Lățime 1500 mm

951951 1500

Set pentru atelier Număr de scule 26

955081 26

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4

950320 150/4

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3

950320 100/3

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la  
retragere Capacitate portantă sertar 75 kg

950180 75

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20

951830 20X20

easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime  
frontală a sertarului / tip 75/3

950300 75/3

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3

950320 75/3

Set de șurubelnițe Număr de scule 10

953522 10

Set pentru atelier Număr de scule 22

955072 22

Set de clești Număr de scule 5

954306 5