

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G,
Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921041 1500
GTIN	4062406086329
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. Carcasa pentru sertare se închide central cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă** cu extensie diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Carcase cu ușă și un raft de depozitare

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Greutate	135,3 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime	850 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Serie	Ready-to-go
Blat de lucru adâncime	750 mm
Număr de sertare	4
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Covoraș din PVC moale transparent Lățime 1500 mm	951951 1500
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950320 75/3
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950320 75/2
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950300 75/3
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set pentru atelier Număr de scule 22	955072 22
Set de clești Număr de scule 5	954306 5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953522 10