

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, 5 sertare pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta,
Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 921211 2000 |
| GTIN | 4062406086442 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Adâncime structură de bază | 700 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 625 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 20×20 |
| Lățime structură de bază | 1900 mm |
| Înălțime | 950 mm |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Lățime utilă sertare | 500 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Greutate | 213,6 kg |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 800 kg |
| Număr de sertare | 9 |
| Blat de lucru lungime | 2000 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 950 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 20×20G |
| Tip produs | Banc de lucru |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 927800 125 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm | 927800 250 |
| Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003 | 950050 003 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 927800 150 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 927800 100 |