

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, 5 sertare pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta,  
Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921214 2000
GTIN	4062406086459
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietorie cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	222,6 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	2000 mm
Serie	Ready-to-go
Adâncime structură de bază	700 mm
Înălțime	950 mm
Lățime structură de bază	1900 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru grosime	50 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Număr de sertare	9
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003