

Garant GRIDLINE

Banc de lucru, cu reglare electrică pe înălțime, ușă pe stânga, deschidere pe mijloc, 4 sertare pe dreapta, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 2000/DEmm**Date comandă**

Numărul de comandă	921567 2000/DE
GTIN	4062406086558
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu reglare electrică pe înălțime, fără trepte. Reglare pe înălțime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ștecăr german cu contact de protecție. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu cel mult 340 W. Lungime cablu de conectare 1,5 m.

Parte centrală cu carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Carcase cu ușă și raft de depozitare reglabil pe înălțime.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu și table forfecate Cod 927220.

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime structură de bază	700 mm
Tensiune de alimentare	250 V
Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
ComfortClose	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de sertare	4
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	2000 mm
Viteza cursei	9 mm/s
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Reglare pe înălțime continuă	da
Forță maximă de ridicare	6000 N
Principiu de reglare pe înălțime	Electric
Serie	Ready-to-go
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățime structură de bază	1900 mm
Greutate	174,1 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	350 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Inserție cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21