

**Garant****Mandrină cu coadă cilindrică, Tip: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	341265 32
GTIN	4062406086633
Clasa articolului	31B

**Descriere****Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Design subțire.
- Transfer precis de lichid de răcire.

**Avantaj:**

- Utilizare foarte flexibilă datorită cozii cilindrice.
- Cupluri optime pe sculă.

**Livrare:**

Inclusiv cheie de strângere Torx cu mâner tip T.

**Descriere tehnică**

Lungimea mandrină deschisă	81,9 mm
Gama de prindere	1 - 16 mm
Ø exterior	50 mm
Lungime mandrină închisă	92 mm
Lungimea cozii	60 mm
Lungimea totală	141,9 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Concentricitate	≤ 20 μm

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Mandrină