

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario Basic, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă,  
Lungime blat: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922007 1000
GTIN	4062406086671
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

**Livrare:**

2 × picior de sprijin, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Înălțime	850 mm
Serie	vario Basic

Material masă lucru	Eluplan
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Greutate	44 kg
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

## Accesorii

Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucrucu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1000 mm	926241 1000
Picior Înălțime 800 mm	927000 800