

Garant**Mandrină cu coadă cilindrică, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	341265 25
GTIN	4062406086626
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Design subțire.
- Transfer precis de lichid de răcire.

Avantaj:

- Utilizare foarte flexibilă datorită cozii cilindrice.
- Cupluri optime pe sculă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere Torx cu mâner tip T.

Descriere tehnică

Ø exterior	50 mm
Lungimea mandrină deschisă	81,9 mm
Gama de prindere	1 - 16 mm
Lungime mandrină închisă	92 mm
Lungimea cozii	56 mm
Lungimea totală	137,9 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Concentricitate	≤ 20 μm

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Mandrină