

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario Basic, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, Lungime blat: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922014 2000
GTIN	4062406086855
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

Livrare:

2 × picior de sprijin, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime	950 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Serie	vario Basic

Greutate	75 kg
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

Accesorii

Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 2000 mm	926081 2000
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1