



## Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii, Tip: 160



### Date comandă

Numărul de comandă	081533 160
GTIN	4062406087173
Clasa articolului	02A

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Tip de baterii	Mignon, AA
Durata de iluminare	9 h
Număr de baterii incluse	2
Zonă ATEX	nu există

Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos	250 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	160 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6