

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario Basic, reglabil electric pe înălțime, Blat din bambus,
Lungime blat: 1000/DEmm****Date comandă**

Numărul de comandă	923251 1000/DE
GTIN	4062406085902
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Cu 2 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălțime, fără trepte. Reglare pe înălțime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ștecăr german cu contact de protecție. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

2 x picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 2 x pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare precum carcasa, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Se livrează nemontat. Poziția butonului manual poate fi aleasă după preferințe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu și table forfecate Cod 927220.

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	vario Basic
Blat de lucru adâncime	750 mm
Tensiune de alimentare	250 V
Greutate	60 kg
Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
Viteza cursei	9 mm/s
Capacitate portantă maximă	400 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Banc de lucru

