

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario Basic, reglabil electric pe înălțime, Blat din fag Multiplex, Lungime blat: 1500/DEmm**Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 923254 1500/DE |
| GTIN | 4062406087241 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Cu 2 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Cu reglare electrică pe înălțime, fără trepte. Reglare pe înălțime cu ajutorul butonului manual. Cablu de conectare cu ștecăr german cu contact de protecție. Putere de conectare 250 V / 50 Hz cu maxim 340 W.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

2 x picior de sprijin reglabil electric pe înălțime, 2 x pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare precum carcasa, acoperirea laterală etc. sunt prezente la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Se livrează nemontat. Poziția butonului manual poate fi aleasă după preferințe. La montarea în serie, sunt necesare în mod obligatoriu și table forfecate Cod 927220.

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Greutate | 75 kg |
| Viteza cursei | 9 mm/s |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Serie | vario Basic |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Capacitate portantă maximă | 400 kg |
| Domeniul de reglare pe înălțime | 850 - 1050 mm |
| ComfortClose | nu |
| Tensiune de alimentare | 250 V |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 20 |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Stație de lucru reglabilă pe înălțime | 850-1050 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg |
| Model cu reglare pe înălțime | Electric |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Banc de lucru |