



Compresor de atelier, Tip: I.COMP3



Date comandă

Numărul de comandă	079841 I.COMP3
GTIN	
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Supape rezistente la coroziune, răcire extrem de eficientă, componente de transmisie cu putere de întreținere, containere protejate la coroziune; cel puțin 10 ani garanție de înlocuire a pieselor de schimb. Eficiență ridicată pentru costuri de exploatare reduse. Compresor de atelier mobil, tractabil, fără ulei, ce nu necesită întreținere.

- **Aer comprimat fără ulei.**
- **Ușor de transportat.**
- **Utilizare universală.**
- **Preselectare integrată a presiunii și variație continuă a turației.**

Notă:

La cerere se pot livra și alte compresoare de atelier.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	i.Comp 3
Presiune maximă (aer)	11 bar
Lățime	570 mm

Volumul recipientului sub presiune	117 l
Debit maxim aer furnizat	160 l/min
Debit maxim aer aspirat	265 l/min
Putere absorbită	1,5 kW
Zgomot de lucru	97 dB(A)
Înălțime	1050 mm
Lungime	440 mm
Turație maximă	3200 min ⁻¹
Greutate	29 kg
Tip produs	Compresor