



Neigungmesstechnik o.K.

**Nivelă cu cadru, Lungimea bazei / precizie: 150/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă

469210 150/2

GTIN

4030616426150

Clasa articolului

46U

**Descriere****Execuție:**

Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice și plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală și transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuță.

Izolația termică de la nivelul întregii carcase împiedică transferul de căldură de la mâini și respirație. Decupajul din carcasă permite citirea din lateral a nivelei.

**Aplicație:**

Pentru alinierea suprafețelor orizontale și verticale, arborilor etc. și pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

**Standard:****DIN 877****Precizie:****1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.****2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.****Notă:**

Model magnetic livrabil la cerere.

**Descriere tehnică**

Clasa de precizie	2
Lățimea bazei	42 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Citire	0,1 mm/m
Standard	DIN 877
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H1
Tip produs	Nivelă cu bulă

## Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă și cadru Precizia 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------