

Garant
Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, Ø DC ±0,003: 5,98 mm

Date comandă

Numărul de comandă	121201 5,98
GTIN	4045197715746
Clasa articolului	11E

Descriere
Execuție:

Burghiu de precizie **cu elice** pentru materiale plastice. **Autocentrarea** datorată **geometriei cu 1 tăiș** are ca efect o **precizie extrem de ridicată a găurii**. Canale **șlefuite** pentru **evacuarea optimă a așchiilor**. Este posibilă **respectarea benzii de toleranță IT7** de la Ø de intrare până la Ø de ieșire **datorită geometriei speciale la vârf**.

Recomandare:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HB**.

Forma **HE**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranță Ø nominal: ±0,003

Număr de dinți Z: 1

Semistandard: da

Toleranță Ø nominal: ±0,003

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 35,1 mm

Lungimea totală L: 82 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Avans f în PEEK: 0,15 mm/rot

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	5,98 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	44 mm

Toleranța arborelui	h6
Număr de dinți Z	1
Toleranță Ø nominal	±0,003
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	82 mm
Avans f în PEEK	0,15 mm/rot
Standard	DIN 6537
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	35,1 mm
Semistandard	da
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de găurire până la	5×D
Unghiul la vârf	120 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Servicii

Coadă Tip HE	129100 HE
Coadă Tip HB	129100 HB