



Reazem cu șurub cu parte inferioară din aluminiu, Cea mai mare înălțime de rezemare: 88Fmm



Date comandă

Numărul de comandă	373550 88F
GTIN	4020772072865
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Magnetul permanent din baza reazemului cu șurub facilitează o poziționare exactă și ușor de manipulat **la fixarea verticală**. Execuție modulară. Extensie pe înălțime până la max. 350 mm, în combinație cu inelul intermediar. Cod 373555.

Notă:

Cu gaură de centrare 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375010.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	88 mm
Ø cap	50 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	75 mm
Tip	6400
Ø parte inferioară	50 mm

Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
Capacitate de portantă	30 kN
Tip produs	Vinci cu șurub