

Garant
Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, Ø DC ±0,003: 6,03mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 121201 6,03 |
| GTIN | 4045197715791 |
| Clasa articolului | 11E |

Descriere
Execuție:

Burghiu de precizie **cu elice** pentru materiale plastice. **Autocentrarea** datorată **geometriei cu 1 tăiș** are ca efect o **precizie extrem de ridicată a găurii**. Canale **șlefuite** pentru **evacuarea optimă a așchiilor**. Este posibilă **respectarea benzii de toleranță IT7** de la Ø de intrare până la Ø de ieșire **datorită geometriei speciale la vârful**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Comandați forma **HB**: cu **Cod 121201 + 129100HB**.

Comandați forma **HE**: cu **Cod 121201 + 129100HE**.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Toleranța arborelui | h6 |
| Ø nominal D_c | 6,03 mm |
| Lungimea canalului de așchii L_c | 44 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Toleranță Ø nominal | ±0,003 |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 82 mm |
| Avans f în PEEK | 0,15 mm/rot |
| Standard | Normă de fabricație |
| adâncime maximă de găurire recomandată L_2 | 35 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | Carbura |
| Execuție | 5xD |
| Unghiul la vârf | 120 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | nu |
| Semistandard | da |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| PMMA Acryl | recomandat | 30 m/min | N |
| PE-HD | recomandat | 50 m/min | N |
| PA 66 | recomandat | 50 m/min | N |
| PEEK | recomandat | 50 m/min | N |
| PF 31 | recomandat | 50 m/min | N |
| PVDF GF20 | indicat în anumite condiții | 60 m/min | N |
| POM GF25 | indicat în anumite condiții | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | indicat în anumite condiții | 60 m/min | N |
| PEEK GF30 | indicat în anumite condiții | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | indicat în anumite condiții | 40 m/min | N |
| PEEK CF30 | indicat în anumite condiții | 40 m/min | N |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |

Servicii

| | |
|--------------|-----------|
| Coadă Tip HE | 129100 HE |
|--------------|-----------|

Coadă Tip HB

129100 HB