



Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Culoarea: GREY



Date comandă

Numărul de comandă	081437 GREY
GTIN	4062406087401
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

Disponibil în diferite culori.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Ø cap	27 mm
Se livrează cu husă și curea	nu
Durata de iluminare	4 h

Flux luminos treapta 2	100 lm
Culoarea carcasei	GREY
Tip de baterii	Micro, AAA
Durată de iluminare treapta 2	12 h
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Flux luminos	250 lm
Număr de baterii incluse	3
Corpuri de iluminat	Modul LED
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	143 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Suport pentru baterii Execuție 3AAA	081506 3AAA