



## Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Culoarea: SILVER



### Date comandă

Numărul de comandă	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Clasa articolului	02A

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

Disponibil în diferite culori.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	100 lm
Tip de baterii	Micro, AAA
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Clasă de protecție IP	IP 54

Durata de iluminare	4 h
Ø cap	27 mm
Flux luminos	250 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Culoarea carcasei	SILVER
Număr de baterii incluse	3
Durată de iluminare treapta 2	12 h
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Lungimea totală	143 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

## Accesorii

Suport pentru baterii Execuție 3AAA	081506 3AAA
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3