

## Garant

### Set de tarozi de mână trapezoidali, neacoperită, Tr: TR8X1,5



#### Date comandă

Numărul de comandă	130760 TR8X1,5
GTIN	4062406086947
Clasa articolului	11G

#### Descriere

##### Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

##### Notă:

**Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.**

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 6,6 mm

#### Descriere tehnică

Lungimea totală L	80 mm
Ø găurii de centrare	6,6 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pas filet	1,5 mm

Dimensiunea filetelui	8
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod