

**Garant**
**Tarod de mână trapezoidal individual Tarod finiție, neacoperită, Tr: TR8X1,5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130790 TR8X1,5
GTIN	4062406086978
Clasa articolului	11G

**Descriere**
**Execuție:**

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

**Notă:**

**Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.**

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 6,6 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,5 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	6,6 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	80 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Dimensiunea filetului	8
Strat de acoperire	neacoperită

Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod