

Garant
Tarod de mână trapezoidal individual Tarod semi-finiție, neacoperită, Tr: TR8X1,5

Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 130780 TR8X1,5 |
| GTIN | 4062406086961 |
| Clasa articolului | 11G |

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 6,6 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--------|
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Pas filet | 1,5 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Pătrat coadă □ | 4,9 mm |
| Ø găurii de centrare | 6,6 mm |
| Dimensiunea filetului | 8 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Tip de filet | TR |
| Unghi al flancurilor | 30 grad |
| Materialul sculei | HSS E |
| Standard | Normă de fabricație |
| Clasa de toleranță | DIN 103 7H |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 1,5×D la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |