

Garant
Set de tarozi de mână trapezoidali, neacoperită, Tr: TR22X5

Date comandă

Numărul de comandă	130760 TR22X5
GTIN	4062406087562
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 5 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 16 mm

Pătrat coadă □: 12 mm

Ø găurii de centrare: 17,25 mm

Descriere tehnică

Pătrat coadă □	12 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	180 mm
Ø găurii de centrare	17,25 mm
Pas filet	5 mm

Dimensiunea filetelui	22
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod