

Garant
Set de tarozi de mână trapezoidali, neacoperită, Tr: TR24X5

Date comandă

Numărul de comandă	130760 TR24X5
GTIN	4062406087579
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 5 mm

Lungimea totală L: 190 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 19,25 mm

Descriere tehnică

Pas filet	5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	18 mm
Ø găurii de centrare	19,25 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Lungimea totală L	190 mm

Dimensiunea filetului	24
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod