

Garant
Tarod de mână trapezoidal individual Tarod degroșare, neacoperită, Tr: TR12X3

Date comandă

Numărul de comandă	130770 TR12X3
GTIN	4062406087609
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 8 mm

Pătrat coadă □: 6,2 mm

Ø găurii de centrare: 9,25 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	9,25 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Pas filet	3 mm
Dimensiunea filetului	12

Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Tip produs	Tarod