

Garant
Tarod de mână trapezoidal individual Tarod semi-finiție, neacoperită, Tr: TR14X3

Date comandă

Numărul de comandă	130780 TR14X3
GTIN	4062406087715
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 130 mm

Ø cozii D_s: 10 mm

Pătrat coadă □: 8 mm

Ø găurii de centrare: 11,25 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	10 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pas filet	3 mm
Lungimea totală L	130 mm
Ø găurii de centrare	11,25 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Dimensiunea filetului	14

Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod