



## Lămpi de lucru cu LED-uri pentru culori naturale, COLOUR MATCH, Tip: MINI



### Date comandă

Numărul de comandă	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

**COLOUR MATCH.** LED special cu valoare CRI mare pentru **redarea perfectă a culorilor** și durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curățare și pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. **Lentila de sticlă poate fi schimbată**, este rezistentă la toate tipurile de solvenți, chiar și la curățarea zilnică. **MINIMATCH.** Cu funcție 2 COLOUR LIGHT. Aceasta vă permite să alegeți între cele două temperaturi de culoare în funcție de sarcina de lucru. Lumină caldă (4500 K) pentru suprafețele luminoase și lumină rece (6500 K) pentru suprafețe întunecate.

Lampă manuală de lucru cu acumulator încărcabilă, etanșă la praf și apă. Cu cârlig robust, rotativ și magnet puternic integrat. Cap de lampă flexibil (rabatabil la 180°).

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare.

### Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
----------------	-----------

Culoarea luminii	alb rece
Culoarea luminii	alb cald
Culoarea luminii	culoare naturală
Flux luminos	200 lm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Capacitate acumulator	1,6 Ah
Alimentare cu energie	Alimentare la acumulator
Număr de acumuloare incluse	1
Temperatură de culoare	4500 - 6500 K
Valoare CRI	96
Clasă de protecție IP	IP 65
Lățimea totală	60 mm
Durata de iluminare	2 h
Lungimea totală	156 mm
Greutate	190 g
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru