



## Lampă de lucru COLOUR MATCH cu LED în culori naturale și cu acumulator, Tip: MULTI3



### Date comandă

Numărul de comandă	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

**COLOUR MATCH.** LED special cu valoare CRI mare pentru **redarea perfectă a culorilor** și durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curățare și pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. **Lentila de sticlă poate fi schimbată**, este rezistentă la toate tipurile de solvenți, chiar și la curățarea zilnică.

**MULTIMATCH 3.** Lampă de lucru cu acumulator, performantă, portabilă, cu selecție a culorii de temperatură în 5 trepte. Afișarea pe verso a capacității acumulatorului și a timpului rămas de funcționare. Picior integrat recomandat pentru montarea directă pe stativ Scangrip 081252 1,35-3.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv încărcător.

Clasă de protecție IP: IP 67

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 3000 lm

Durata de iluminare: 15 h

Valoare CRI: 96

Număr de acumuloare incluse: 1

Tip acumulator: Litiu-Ion

## Descriere tehnică

Culoarea luminii	Culoare reală
Flux luminos	3000 lm
Durata de iluminare	15 h
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumulatori incluse	1
Tensiunea acumulatorului	11,1 V
Zonă ATEX	nu există
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lungimea totală	240 mm
Lățimea totală	230 mm
Valoare CRI	96
Greutate	1970 g
Denumirea producătorului	MULTIMATCH 3
Tip produs	Lampă de lucru