

**Mandrină cu autostrângere, Tip: 10/12****Date comandă**

Numărul de comandă	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Clasa articolului	32W

**Descriere****Execuție:**

Structură simplă, ușoară.

Cu con de fixare conform DIN 238

**Aplicație:**

Recomandate în special pentru mașini de găurit manuale.

Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300 – 342887 sau direct pe arborele mașinii.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	0 - 10 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,065 mm
Conul mandrinei	B 12
Ø exterior	34,3 mm
Lungime mandrină închisă	79,4 mm
Tip produs	Mandrină fără cheie