

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 16/1,5Xmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	1,5 mm
t_{\max} prelucrare interioară	6 mm
Decalaj central L_3	10,5 mm
Șurub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	19 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 12

279815 12

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500