

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 16/1,5Xmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
t_{\max} prelucrare interioară	6 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Șurub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Decalaj central L_3	10,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	19 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Domeniu de utilizare	Canelură interioară radială
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 12	279815 12
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15