



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2412



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2412
--------------------	--------------

GTIN	7322590052553
------	---------------

Clasa articolului	03R
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

· **Bine echilibrat și ergonomic.**

Aplicație:

Recomandată pentru locurile greu accesibile și spațiile înguste.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Înălțime	178 mm
----------	--------

Profil de antrenare portsculă	□
-------------------------------	---

Intervalul momentului de torsiune	100 - 300 Nm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Greutate	1,4 kg
Lungime	113 mm
Debit maxim de aer necesar	780 l/min
Zgomot de lucru	88 dB(A)
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Turație maximă	7400 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	5,6 m/s ²
Denumirea producătorului	W2412
Forma	Pistol
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță