



## Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, Ø 8 x12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10Sm



### Date comandă

Numărul de comandă	080071 10S
GTIN	7391390404046
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

**Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu ghidare a furtunului** și tragere controlată, puternică.

**Carcasă din plastic** rezistentă la șocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie și praf. Construcție compactă și montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°**. **Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură și racorduri din oțel pentru aer comprimat.

Suport tip rolă pentru furtun cu furtun din PU de culoare **verde neon**.

#### Notă:

Pentru cuplaj, consultați Cod 080286.

### Descriere tehnică

Lungimea utilă a furtunului	10 m
Culoarea carcasei	albastru
Culoare furtun	verde-neon
Material furtun	Poliuretan
Racord leșire	1/4 inch

Presiune maximă de lucru	16 bar
Materialul carcasei	Plastic
Sistem automat SCS de rulare	da
Racord Intrare	1/4 inch
Ø interior al furtunului	8 mm
Ø exterior al furtunului	12 mm
Lățime carcasă	406 mm
Adâncime carcasă	190 mm
Înălțime carcasă	313 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Caracteristici nume produs	Ø 8 x12 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

## Accesorii

Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080286 1/4
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080286 1/2
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080286 3/8