



Ferăstrău tip sabie, Tip: SSPE1500X



Date comandă

Numărul de comandă	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Ferăstrău tip sabie universal Milwaukee performant și robust de 1500 W cu carcasă metalică a cutiei de viteze.

- **Sistem FIXTEC de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău fără scule.**
- **Sistem electronic de contorizare a curselor, cursă pendulară decuplabilă.**
- **Sistem anti-vibrații AVS și cutie de viteze patentată pentru funcționare foarte silențioasă.**
- **Sistem de protecție la reacțiune pentru protejarea cutiei de viteze împotriva contraloviturilor piesei.**

Livrare:

Inclusiv trusă de transport, pânză de ferăstrău.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Descriere tehnică

Lungimea cursei	32 mm
Putere absorbită	1500 W
Greutate	4 kg
Număr de curse	0 - 2800 min ⁻¹
Denumirea producătorului	SSPE1500X
Particularitate	FIXTEC / AVS
Vibrație maximă conform EN	15,2 m/s ²

Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EHM	588600 922EHM
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922BF	588600 922BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122BF	588600 1122BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EF	588600 922EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122EF	588600 1122EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1155CHM	588600 1155CHM