

Set de burghie elicoidale HSS-Co8 Cod 114550 în cutie, TiAlN, Tip: 1-13**Date comandă**

Numărul de comandă	115370 1-13
GTIN	4062406089894
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Increment	0,5 mm
Număr de burghie	25
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	135 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5

Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Burghiu elicoidal HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13