

Garant**Bac detașabil Gripp oscilant, Pentru tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	361129 160
GTIN	4062406090272
Clasa articolului	310

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea elementelor de prindere Cod 361160 7 și 361238 – 361250. Servește la alinierea suprafețelor de prindere neperalele. Elementele de prindere se pot înșuruba cu înălțimi variabile pe grilajul perforat pentru a fixa strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe **modul de strângere fix**.

Bac pereche recomandat Cod 361128.

Descriere tehnică

Lungime l_1	40 mm
Înălțimea bacului h	40 mm
Înălțime h_1	40 mm
Lățimea bacurilor b	160 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Unghi de pendulare	30 grad

Lungimea bacului l

78,5 mm

Tip produs

Bacuri de menghină