

**Garant****Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 80SP****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 80SP
GTIN	4062406090494
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziționare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp și Erowa ITS148 (măr. 50 și 80) prin plăcuța intermediară.**
- **Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**
- **Interfață de automatizare.**
- **Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.**
- **Forță de strângere până la 25 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Utilizare rapidă și intuitivă.**
- **Precizie de re poziționare <0,01 mm.**
- **Scalare pentru poziționarea prealabilă a modulelor de strângere.**
- **Piulița șurubului cu sau fără funcție de pendul.**
- **Margine de strângere pentru bride de fixare.**
- **Setare centru cu cheie cu pini.**

**Aplicație:**

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

**Adaptat pentru:**

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

**Livrare:**

Șină de bază, ax, piulițe ax, **carcasă ax Cod 363083.**

**Accesorii opționale:**

Șurubelniță 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinație cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

**Notă:**

Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediați golurile de prindere la tipurile XS și XSP cu ajutorul bacurilor detașabile decalate.

## Descriere tehnică

Serie	Xtric
L	170 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xtric 80
Forță de strângere până la maxim	25 kN
Greutate	3,2 kg
B	80 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
Unghi de pendulare	±2 grad
Momentul maxim	85 Nm
Gamă de prindere S1	0 - 76 mm
Gamă de prindere S2	74 - 144 mm
Înălțime H	40 mm
Canal longitudinal	20 mm
Dimensiune fixă partea inferioară	52 mm
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Set de bare de îndreptare și de tensionare Xtric Tip 80	363102 80
---	-----------

Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 20 mm	363075 20
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 22C mm	363075 22C
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm	656050 120
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 22 mm	363075 22
Sistem de bacuri moi LANG Pentru tip 80	363018 80
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 10 mm	363075 10
Bac detașabil standard Pentru tip 80	363010 80
Sistem de bacuri moi LANG cu strat de acoperire Pentru tip 80	363022 80
Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS / pentru placa de strângere de Ø 120 mm	363080 120
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 5 mm	363075 5
Piuliță șurub pendulând stânga Tip 80	363098 80
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 15 mm	363075 15
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 20C mm	363075 20C
Bac moale detașabil Tip 120A	363034 120A
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 7 mm	363075 7
Bac moale detașabil Tip 120S	363034 120S
Bac detașabil standard cu lățime redusă Pentru tip 40C	363026 40C
Lagăr arbore complet Tip 80/170	363008 80/170
Piuliță șurub rigidă dreapta Tip 80	363097 80
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642229 10
Bac detașabil standard cu strat de acoperire Pentru tip 80	363014 80
Sistem de bacuri moi LANG cu lățime redusă Pentru tip 40C	363030 40C
Piuliță șurubului pendulând dreapta Tip 80	363099 80