



Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 210



Date comandă

Numărul de comandă	313755 210
GTIN	2050001929785
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Teșit pentru \emptyset de prindere mici.

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru :

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 102 mm

Lățime B: 35 mm

Înălțime H: 40 mm

Distanță orificii a: 20 mm

Distanță între găuri L: 25 mm

Lățimea canalului D: 14 mm

Descriere tehnică

Distanță între găuri L	25 mm
------------------------	-------

Lungime L	102 mm
Lățimea canalului D	14 mm
Lățime B	35 mm
Înălțime H	40 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Distanță orificii a	20 mm
Pentru universal tip	210 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung