



Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 165



Date comandă

Numărul de comandă	313415 165
GTIN	2050001929471
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Lățime B	40 mm
Înălțime H	60 mm
Lungime L	70 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Lățimea canalului D	17 mm
Distanță între găuri L	22 mm

Pentru universal tip	165 mm
Distanță orificii a	15 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung