



Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 165



Date comandă

Numărul de comandă	313715 165
GTIN	2050001929686
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	32 mm
Pentru universal tip	165 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Lungime L	72 mm
Lățime B	32 mm
Distanță între găuri L	20 mm

Pentru filet DIN 912	M10
Distanță orificii a	15 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung