



Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250



Date comandă

Numărul de comandă	313755 250
GTIN	2050002054448
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Teșit pentru \emptyset de prindere mici.

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru :

Universale strângere de la firma Schunk, Röhml și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 125 mm

Lățime B: 42 mm

Înălțime H: 40 mm

Distanță orificii a: 30 mm

Distanță între găuri L: 30 mm

Lățimea canalului D: 16 mm

Descriere tehnică

Înălțime H	40 mm
------------	-------

Lungime L	125 mm
Pentru universal tip	250 mm
Distanță între găuri L	30 mm
Distanță orificii a	30 mm
Lățime B	42 mm
Lățimea canalului D	16 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung