

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 315/21****Date comandă**

Numărul de comandă	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Clasa articolului	33T

**Descriere****Execuție:**

Teșit pentru  $\emptyset$  de prindere mici.

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru :**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universale de forță și bacuri Schunk

Lungime L: 145 mm

Lățime B: 50 mm

Înălțime H: 50 mm

Distanță orificii a: 30 mm

Distanță între găuri L: 30 mm

Lățimea canalului D: 21 mm

**Descriere tehnică**

Distanță orificii a	30 mm
---------------------	-------

Lungime L	145 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Pentru universal tip	315 mm
Pentru filet DIN 912	M16
Distanță între găuri L	30 mm
Lățime B	50 mm
Înălțime H	50 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung