



## Set de 3 bacuri călite în trepte, Pentru universal tip: 315



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 313770 315    |
| GTIN               | 2050001929853 |
| Clasa articolului  | 33T           |

### Descriere

#### Execuție:

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată**.

Călite.

#### Aplicație:

Pentru prinderea exterioară și interioară.

#### Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

#### Adaptat pentru:

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhm și alte mărci de universale de mare putere.

#### Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

#### Notă:

**Bacurile detașabile și bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mișcare rotativă și plană.**

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

### Descriere tehnică

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Pentru universal tip | 315 mm |
| Înălțime H           | 52 mm  |
| Lățime B             | 50 mm  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Distanță între găuri L             | 30 mm  |
| Lățimea canalului D                | 21 mm  |
| Distanță orificii a                | 20 mm  |
| Lungime L                          | 104 mm   |
| Pentru filet DIN 912               | M16  |
| Material                           | Oțel 16MnCr5                                     |
| Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forță și bacuri Schunk             |
| Tip produs                         | Bacuri pentru universalul de forță pentru strung |