

Garant**Piuliță pentru bucușă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	309621 32
GTIN	4062406093464
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță de strângere interioară cu filet exterior. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru bucușe elastice tip ER cu filet interior.

Accesorii opționale:

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Șaibe de etanșare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Ø exterior D	40 mm
Filet	M40×1,5
Pentru ER	32 mm
Moment maxim de strângere	70 Nm

Lungimea totală L	17,5 mm
Deschidere SW	32 mm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere