

Garant**Piuliță pentru bucușă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	309621 40
GTIN	4062406093471
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță de strângere interioară cu filet exterior. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru bucușe elastice tip ER cu filet interior.

Accesorii opționale:

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Șaibe de etanșare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Lungimea totală L	20 mm
Ø exterior D	50 mm
Filet	M50×1,5
Pentru ER	40 mm

Moment maxim de strângere	120 Nm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	45/50
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere