

**Garant****Piuliță pentru bucă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	309621 16
GTIN	4062406093440
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță de strângere interioară cu filet exterior. **Cu hexagonale**, deschiderea cheii SW 25.

**Adaptat pentru:**

Portsculă pentru buce elastice tip ER cu filet interior.

**Accesorii opționale:**

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Șaibe de etanșare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

Moment maxim de strângere	40 Nm
Pentru ER	16 mm
Filet	M24×1
Ø exterior D	24 mm

Lungimea totală L	11 mm
Deschidere SW	19 mm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere